



## ZERO

### NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- **No chemical accelerators**
- **Stretchy**
- **Beaded cuff**
- **Textured fingertips**
- **Non-sterile, ambidextrous**
- **Powder-free, hypoallergenic**
- **Color: ice blue**



- **Sans accélérateurs chimiques**
- **Extensibles**
- **Bord roulé**
- **Extrémités des doigts texturées**
- **Non stériles, ambidextres**
- **Sans poudre, hypoallergéniques**
- **Couleur : bleu glacé**



- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D6319, EN 455 Part 1, 2, 3 & 4
- Quality assurance:  
ISO 9001: 2000 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)  
ISO 13485 certified by SGS (UK)  
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre : max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme : ASTM D6319, EN 455 Parties 1, 2, 3 et 4
- Assurance de qualité :  
ISO 9001 : 2000 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)  
ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre)  
Certification CMDCAS ISO 13485

#### DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
92775 – XS/TP	70 – 79	Min. 240
92776 – S/P	80 – 89	Min. 240
92777 – M/M	90 – 99	Min. 240
92778 – L/G	100 – 109	Min. 240
92779 – XL/TG	110 – 119	Min. 240

#### THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min. 0.10
PALM / PAUME	Min. 0.06
CUFF / BORD	Min. 0.05

#### PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %



Supermax Healthcare Canada Inc.  
240-9955 Catania Avenue  
Brossard (Quebec) J4Z 3V5 CANADA

Toll-free: / Sans frais: 1 866 428-9188  
Toll-free: / Sans frais (télécopieur): 1 888 428-5881  
supermaxcanada.com

#### PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

200 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 200 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

#### STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

#### ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

**FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT**